

TEKNİK ÖZELLİKLER

TOPLAM DÖNGÜ SÜRESİ	Standart Döngü Gelişmiş Döngü	28 dakika 38 dakika
DÖNGÜ SICAKLIĞI	55 °C'den az	
BOYUTLAR VE AĞIRLIK	Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık	838,2 mm 558,8 mm 812,8 mm 125 kg
STERİLİZASYON ÇEMBERİ	Konfigürasyon Çember Hacmi Boyutlar İki sıra raf	Dikdörtgen 51,3 L* 157 mm x 320 mm x 600 mm (YxGxD) 313 mm x 597 mm (GxD)
KURULUM VE ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ	Yerleştirme Bağlantılar	Taşınırılık için set üstü ya da arabaya monte 180-264 VAC, 47-63 Hz, 10 A
SERVİS GEREKSİNİMLERİ	Çalışma esnasında STERRAD® NX™ Sistemi arka tarafı duvara 25 mm'den daha yakın olacak şekilde yerleştirilmemelidir. Sterilizatör, 4 tarafına da kolay şekilde ulaşılabilir kadar yeterli boşluklar bırakılarak kurulmalıdır. Servis erişimi için sistemin üst ve sağ tarafında 61 cm'nin üzerinde birer boşluk olması gerekmektedir. Elektrik girişi yerden 30,5 cm ile 61 cm arasındaki bir yükseklikte konumlandırılmalıdır.	
ÇALIŞTIRMA ORTAMI	Sıcaklık Nem Oranı	18 °C to 35 °C arası 30 °C'ye kadar % 10 ila % 85, 30 °C'de % 85'ten doğrusal olarak azalarak 40 °C'de % 70'e gelir
KİLİTLİ TEKERLEKLİ YÜK ARABASI	Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık	560 mm 610 mm 735 mm 38 kg
BAĞIMSIZ İZLEME SİSTEMİ (IMS)	Tüm işlemleri uzaktan, bağımsız izlemeye imkan verir ve isteğe bağlı olarak sunulur	
BARKOD OKUYUCU	İsteğe bağlı olarak sunulur	

SİSTEM SİPARİŞ BİLGİLERİ

KOD	ÜRÜN TANIMI
10033	STERRAD® NX™ Sterilizasyon Sistemi
10133	STERRAD® NX™ Kaset (5 döngü/kaset; 5 kaset/paket)
14324	STERRAD® CYCLESURE® 24 Biyolojik İndikatör (BI) (30/kutu; 2 kutu/paket; 60/paket)
10301	STERRAD® NX™ Kilitli Tekerlekli Yük Arabası
10303	STERRAD® NX™ Sabit Masa
10305	Termal Yazıcı Kağıdı (12 rulo/paket)
10306	Kaset Toplama Kutusu (10 kutu/paket)
10308	STERRAD® NX™ Barkod Okuyucu
61-52645-001	İşaret kalemi
10307	Bağımsız İzleme Sistemi (IMS)